




STF-D 60 P 6.0 F SSD

Le filtre à vide VF / STF / STF-D est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange

Accessoires disponibles : équerre de fixation



Données de construction STF-D 60 P 6.0 F SSD

Données techniques

Épaisseur des pores du filtre	3,0 µm
Volume de flux nominal	360,000 m³/h
Fonction supplémentaire	Filtre contrôle
Connexion	Ø60mm
Forme	Carter en piclon
Équipement supplémentaire	Colliers de bridage SSD

Données de construction

Longueur L1	741,00 mm
Longueur L2	351,00 mm
Longueur L	390,00 mm
Largeur B1	265,00 mm
Largeur B2	142,00 mm
Hauteur H	253,00 mm
Diamètre extérieur D1	229,0 mm
Diamètre extérieur D2	60,0 mm
Diamètre extérieur D	200,00 mm
Diamètre intérieur d	8,50 mm
Espacement des trous X1	220,0 mm
D3	60,0 mm

Art.-Nr.: 10.07.01.00262



Données techniques

Vide max.	-500 mbar
Épaisseur des pores du filtre	3,0 µm
Poids propre	2,400 kg
Volume de flux nominal	360,000 m³/h
Connexion	Ø60mm
Famille de produits	VF



Données de commande pièce de rechange 10.07.01.00262

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6	10.07.01.00054
Contrôleur de pression différent.	DDW 10...50 250V-AC/6	21.01.06.00011
Collier de serrage	SSD 60-68 ST-VZ	10.07.10.00017



Données de commande pièces d'usure 10.07.01.00262

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6	10.07.01.00054

