



STF 75 P 8.0 SSD

Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio


Accessori disponibili: lamiera di fissaggio

Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Portata nominale	480,000 m³/h
Connessione	Ø75mm
Forma	Alloggiamento in Piclon
Attrezzatura supplementare	Fascette per tubi flessibili SSD

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	579,00 mm
Lunghezza L2	359,00 mm
Lunghezza L	439,00 mm
Larghezza B1	300,00 mm
Larghezza B2	168,00 mm
Altezza H	250,60 mm
Diametro esterno D1	240,0 mm
Diametro esterno D2	75,0 mm
Diametro esterno D	228,00 mm
Diametro interno d	8,50 mm



Dati di costruzione STF 75 P 8.0 SSD

Art.-Nr.: 10.07.01.00263

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Vuoto max.	-500 mbar
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Peso	2,600 kg
Portata nominale	480,000 m³/h
Connessione	Ø75mm
Famiglia di prodotti	VF

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.01.00263

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.07.01.00263**

Typ	codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8 10.07.01.00079

