




STF 75 P 8.0 SSD

Vakum filtresi VF / STF / STF-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: yedek filtre kartuşu

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi



Tasarım verileri STF 75 P 8.0 SSD

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Nominal akış hızı	480.000 m³/h
Bağlantı	Ø75mm
Şekil	Piclon muhafaza
Ek ekipman	Hortum kelepçeleri SSD

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	579.00 mm
Uzunluk L2	359.00 mm
Uzunluk L	439.00 mm
Genişlik B1	300.00 mm
Genişlik B2	168.00 mm
Yükseklik H	250.60 mm
Dış çap D1	240.0 mm
Dış çap D2	75.0 mm
Dış çap D	228.00 mm
İç çap d	8.50 mm

Art.-Nr.: 10.07.01.00263

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Maks. vakum	-500 mbar
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Ağırlık	2.600 kg
Nominal akış hızı	480.000 m³/h
Bağlantı	Ø75mm
Ürün ailesi	VF

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00263**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00263**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8
	10.07.01.00079

