



Dati tecnici


Attributo	Valore
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Portata nominale	270,000 m³/h
Funzione supplementare	Filtro controllo
Connessione	Ø60mm
Forma	Alloggiamento in Piclon
Attrezzatura supplementare	Fascette per tubi flessibili SSD

STF-D 60 P 4.5 F SSD

Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio

Accessori disponibili: lamiera di fissaggio



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	658,00 mm
Lunghezza L2	303,00 mm
Lunghezza L	355,00 mm
Larghezza B1	221,00 mm
Larghezza B2	112,00 mm
Altezza H	218,00 mm
Diametro esterno D1	198,0 mm
Diametro esterno D2	60,0 mm
Diametro esterno D	170,00 mm
Diametro interno d	8,50 mm

Dati di costruzione STF-D 60 P 4.5 F SSD

Art.-Nr.: 10.07.01.00266

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Vuoto max.	-500 mbar
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Peso	2,100 kg
Portata nominale	270,000 m ³ /h
ConneSSIONE	Ø60mm
Famiglia di prodotti	VF

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.01.00266

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.07.01.00266**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5	10.07.01.00060
Pressostato differenziale	DDW 10...50 250V-AC/6	21.01.06.00011
Fascetta	SSD 60-68 ST-VZ	10.07.10.00017

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.07.01.00266**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 122x320 PAP STF-Picl-4.5	11.04.03.10086
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5	10.07.01.00060

