

Art.-Nr.: 10.07.01.00266




STF-D 60 P 4.5 F SSD

Le filtre à vide VF / STF / STF-D est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange

Accessoires disponibles : équerre de fixation



Données de construction STF-D 60 P 4.5 F SSD

Données techniques

Épaisseur des pores du filtre	3,0 µm
Volume de flux nominal	270,000 m³/h
Fonction supplémentaire	Filtre contrôle
Connexion	Ø60mm
Forme	Carter en piclon
Équipement supplémentaire	Colliers de bridage SSD

Données de construction

Longueur L1	658,00 mm
Longueur L2	303,00 mm
Longueur L	355,00 mm
Largeur B1	221,00 mm
Largeur B2	112,00 mm
Hauteur H	218,00 mm
Diamètre extérieur D1	198,0 mm
Diamètre extérieur D2	60,0 mm
Diamètre extérieur D	170,00 mm
Diamètre intérieur d	8,50 mm
Espacement des trous X1	192,0 mm
D3	60,0 mm

Art.-Nr.: 10.07.01.00266



Données techniques

Vide max.	-500 mbar
Épaisseur des pores du filtre	3,0 µm
Poids propre	2,100 kg
Volume de flux nominal	270,000 m³/h
Connexion	Ø60mm
Famille de produits	VF



Données de commande pièce de rechange 10.07.01.00266

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5	10.07.01.00060
Contrôleur de pression différent.	DDW 10...50 250V-AC/6	21.01.06.00011
Collier de serrage	SSD 60-68 ST-VZ	10.07.10.00017



Données de commande pièces d'usure 10.07.01.00266

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 122x320 PAP STF-Picl-4.5	11.04.03.10086
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5	10.07.01.00060

