



STF-D 60 P 4.5 F SSD

Vakum filtresi VF / STF / STF-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut yedek parçalar: yedek filtre kartuşu

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Nominal akış hızı	270.000 m³/h
Ek fonksiyon	Filtre izleme
Bağlantı	Ø60mm
Şekil	Piclon muhafaza
Ek ekipman	Hortum kelepçeleri SSD

Tasarım verileri



Attribute	Value
Uzunluk L1	658.00 mm
Uzunluk L2	303.00 mm
Uzunluk L	355.00 mm
Genişlik B1	221.00 mm
Genişlik B2	112.00 mm
Yükseklik H	218.00 mm
Dış çap D1	198.0 mm
Dış çap D2	60.0 mm
Dış çap D	170.00 mm
İç çap d	8.50 mm

Tasarım verileri STF-D 60 P 4.5 F SSD

Toz filtresi (basınç göstergeli)

STF-D 60 P 4.5 F SSD



Art.-Nr.: 10.07.01.00266



Teknik veriler

Attribute	Value
Maks. vakum	-500 mbar
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Ağırlık	2.100 kg
Nominal akış hızı	270.000 m³/h
Bağlantı	Ø60mm
Ürün ailesi	VF



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00266



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00266

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-PicI-4.5
Diferansiyel basınç monitörü	DDW 10...50 250V-AC/6
Hortum kelepçesi	SSD 60-68 ST-VZ



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.07.01.00266

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 122x320 PAP STF-PicI-4.5
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-PicI-4.5



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00266