

Filtre à vide (inline)
VFI 6/4 50



Art.-Nr.: 10.07.01.00328



VFI 6/4 50

Le filtre en ligne VFI est livré prêt à être raccordé.


Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange (élément filtrant)

Données techniques

Attribut	Valeur
Épaisseur des pores du filtre	50,0 µm
Connexion	Flexible 6/4

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	69,00 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm



Données de construction VFI 6/4 50



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00328

Art.-Nr.: 10.07.01.00328

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Surpression (max.) à 25° C	7,0 bar
Surpression (max.) à 50° C	5,0 bar
Vide max.	-990 mbar
Épaisseur des pores du filtre	50,0 µm
Poids propre	16,50 g
Volume de flux nominal	3,960 m³/h
Connexion	Flexible 6/4
Famille de produits	VFI

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.01.00328

**Données de commande accessoires 10.07.01.00328**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 16x23 VFI	10.07.01.00248

**Données de commande pièce de rechange 10.07.01.00328**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 16x23 VFI	10.07.01.00248

**Données de commande pièces d'usure 10.07.01.00328**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 16x23 VFI	10.07.01.00248

