



VFI 6/4 50

Inline filtre VFI, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki)

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	50.0 µm
Bağlantı	Hortum 6/4

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	69.00 mm
Dış çap D	25.00 mm
İç çap d	6.00 mm



Tasarım verileri VFI 6/4 50

Art.-Nr.: 10.07.01.00328

**Teknik veriler**

Attribute	Value
25° C'de aşırı basınç (maks.)	7.0 bar
50° C'de aşırı basınç (maks.)	5.0 bar
Maks. vakum	-990 mbar
Filtre gözenek boyutu	50.0 µm
Ağırlık	16.5 g
Nominal akış hızı	3.960 m³/h
Bağlantı	Hortum 6/4
Ürün ailesi	VFI

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00328**Veri aksesuarları sipariş edin 10.07.01.00328**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 16x23 VFI 10.07.01.00248

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00328**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 16x23 VFI 10.07.01.00248

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.07.01.00328**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 16x23 VFI 10.07.01.00248

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00328