

Filtro de vacío (en línea)

VFI 6/4 50



Art.-Nr.: 10.07.01.00328



VFI 6/4 50

El filtro en línea VFI se suministra como producto listo para su conexión.


Repuestos disponibles: cartucho de filtro (filtro)

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño de los poros del filtro	50,0 µm
Conexión	Tubo flex. 6/4

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	69,00 mm
Diámetro exterior D	25,00 mm
Diámetro interior d	6,00 mm



Datos de diseño VFI 6/4 50



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00328

Art.-Nr.: 10.07.01.00328

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Sobrepresión (máx.) a 25° C	7,0 bar
Sobrepresión (máx.) a 50° C	5,0 bar
Vacío máx.	-990 mbar
Tamaño de los poros del filtro	50,0 µm
Peso	16,5 g
Flujo nominal	3,960 m³/h
Conexión	Tubo flex. 6/4
Familia de productos	VFI

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.01.00328

**Pedir accesorios de datos 10.07.01.00328**

Typ	n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 50 16x23 VFI 10.07.01.00248

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.07.01.00328**

Typ	n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 50 16x23 VFI 10.07.01.00248

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.07.01.00328**

Typ	n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 50 16x23 VFI 10.07.01.00248


WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00328