

**Teknik veriler**


| Attribute         | Value                     |
|-------------------|---------------------------|
| Nominal akış hızı | 480.000 m <sup>3</sup> /h |
| Bağlantı          | Ø60mm                     |
| Şekil             | Piclon muhafaza           |

STF 60 P 8.0

Vakum filtresi VF / STF / STF-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: yedek filtre kartuşu

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi

**Tasarım verileri**

| Attribute   | Value     |
|-------------|-----------|
| Uzunluk L1  | 561.00 mm |
| Uzunluk L2  | 359.00 mm |
| Uzunluk L   | 423.00 mm |
| Genişlik B1 | 286.00 mm |
| Genişlik B2 | 155.00 mm |
| Yükseklik H | 250.50 mm |
| Dış çap D1  | 248.0 mm  |
| Dış çap D2  | 60.0 mm   |
| Dış çap D   | 228.00 mm |
| İç çap d    | 8.50 mm   |

Tasarım verileri STF 60 P 8.0



Toz filtresi

## STF 60 P 8.0



Art.-Nr.: 10.07.01.00384



### Teknik veriler

| Attribute         | Value        |
|-------------------|--------------|
| Ağırlık           | 3.270 kg     |
| Nominal akış hızı | 480.000 m³/h |
| Bağlantı          | Ø60mm        |
| Ürün ailesi       | VF           |



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.07.01.00384](http://www.schmalz.com/10.07.01.00384)



### Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00384

| Typ                   | Ürün numarası                  |
|-----------------------|--------------------------------|
| Filtre eki (yuvarlak) | FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8 |
|                       | 10.07.01.00079                 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00384](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00384)