

Filtro della polvere
STF 40 P 4.5 SSD



Art.-Nr.: 10.07.01.00398



Dati tecnici


Attributo	Valore
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Portata nominale	270,000 m³/h
Connessione	Ø40mm
Forma	Alloggiamento in Piclon
Attrezzatura supplementare	Fascette per tubi flessibili SSD

STF 40 P 4.5 SSD

Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio

Accessori disponibili: lamiera di fissaggio



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	658,00 mm
Lunghezza L2	304,00 mm
Lunghezza L	355,00 mm
Larghezza B1	221,00 mm
Larghezza B2	112,00 mm
Altezza H	218,00 mm
Diametro esterno D1	198,0 mm
Diametro esterno D2	40,0 mm
Diametro esterno D	170,00 mm
Diametro interno d	8,50 mm

Dati di costruzione STF 40 P 4.5 SSD



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00398

Art.-Nr.: 10.07.01.00398



Dati tecnici

Attributo	Valore
Vuoto max.	-500 mbar
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Peso	2,000 kg
Portata nominale	270,000 m³/h
Connessione	Ø40mm
Famiglia di prodotti	VF



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.01.00398

