




STF 40 P 4.5 SSD

Vakum filtresi VF / STF / STF-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: yedek filtre kartuşu

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi



Tasarım verileri STF 40 P 4.5 SSD

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Nominal akış hızı	270.000 m³/h
Bağlantı	Ø40mm
Şekil	Piclon muhafaza
Ek ekipman	Hortum kelepçeleri SSD

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	658.00 mm
Uzunluk L2	304.00 mm
Uzunluk L	355.00 mm
Genişlik B1	221.00 mm
Genişlik B2	112.00 mm
Yükseklik H	218.00 mm
Dış çap D1	198.0 mm
Dış çap D2	40.0 mm
Dış çap D	170.00 mm
İç çap d	8.50 mm

Toz filtresi

STF 40 P 4.5 SSD



Art.-Nr.: 10.07.01.00398



Teknik veriler

Attribute	Value
Maks. vakum	-500 mbar
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Ağırlık	2.000 kg
Nominal akış hızı	270.000 m³/h
Bağlantı	Ø40mm
Ürün ailesi	VF



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00398



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00398