




STF 75 P 12.0 SSD

Vakum filtresi VF / STF / STF-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: yedek filtre kartuşu

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi



Tasarım verileri STF 75 P 12.0 SSD

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Nominal akış hızı	720.000 m³/h
Bağlantı	Ø75mm
Şekil	Piclon muhafaza
Ek ekipman	Hortum kelepçeleri SSD

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	829.00 mm
Uzunluk L2	384.00 mm
Uzunluk L	445.00 mm
Genişlik B1	369.00 mm
Genişlik B2	214.00 mm
Yükseklik H	335.00 mm
Dış çap D1	288.0 mm
Dış çap D2	75.0 mm
Dış çap D	264.00 mm
İç çap d	8.50 mm

Art.-Nr.: 10.07.01.00399

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Maks. vakum	-500 mbar
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Ağırlık	4.000 kg
Nominal akış hızı	720.000 m³/h
Bağlantı	Ø75mm
Ürün ailesi	VF

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00399**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00399**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12
	10.07.01.00361

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00399