

Art.-Nr.: 10.07.01.00399




STF 75 P 12.0 SSD

Le filtre à vide VF / STF / STF-D est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange

Accessoires disponibles : équerre de fixation



Données de construction STF 75 P 12.0 SSD

Données techniques

Épaisseur des pores du filtre	3,0 µm
Volume de flux nominal	720,000 m³/h
Connexion	Ø 75 mm
Forme	Carter en piclon
Équipement supplémentaire	Colliers de bridage SSD

Données de construction

Longueur L1	829,00 mm
Longueur L2	384,00 mm
Longueur L	445,00 mm
Largeur B1	369,00 mm
Largeur B2	214,00 mm
Hauteur H	335,00 mm
Diamètre extérieur D1	288,0 mm
Diamètre extérieur D2	75,0 mm
Diamètre extérieur D	264,00 mm
Diamètre intérieur d	8,50 mm
Espacement des trous X1	280,0 mm
D3	75,0 mm



Art.-Nr.: 10.07.01.00399

**Données techniques**

Vide max.	-500 mbar
Épaisseur des pores du filtre	3,0 µm
Poids propre	4,000 kg
Volume de flux nominal	720,000 m³/h
Connexion	Ø 75 mm
Famille de produits	VF

**Données de commande pièce de rechange 10.07.01.00399**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 194x401 PAP STF-Pic1-12	10.07.01.00361

