

Art.-Nr.: 10.07.01.00399




STF 75 P 12.0 SSD

Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio

Accessori disponibili: lamiera di fissaggio



Dati di costruzione STF 75 P 12.0 SSD

Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Portata nominale	720,000 m ³ /h
Connessione	Ø75 mm
Forma	Alloggiamento in Piclon
Attrezzatura supplementare	Fascette per tubi flessibili SSD

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	829,00 mm
Lunghezza L2	384,00 mm
Lunghezza L	445,00 mm
Larghezza B1	369,00 mm
Larghezza B2	214,00 mm
Altezza H	335,00 mm
Diametro esterno D1	288,0 mm
Diametro esterno D2	75,0 mm
Diametro esterno D	264,00 mm
Diametro interno d	8,50 mm

Art.-Nr.: 10.07.01.00399

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Vuoto max.	-500 mbar
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Peso	4,000 kg
Portata nominale	720,000 m ³ /h
Connessione	Ø75 mm
Famiglia di prodotti	VF

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.01.00399**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.07.01.00399**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12	10.07.01.00361

