

Art.-Nr.: 10.07.01.00400

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Portata nominale	900,000 m ³ /h
Connessione	Ø100mm
Forma	Alloggiamento in Piclon
Attrezzatura supplementare	Fascette per tubi flessibili SSD

STF 100 P 15.0 SSD

Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio

Accessori disponibili: lamiera di fissaggio

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	829,00 mm
Lunghezza L2	384,00 mm
Lunghezza L	440,50 mm
Larghezza B1	362,50 mm
Larghezza B2	190,00 mm
Altezza H	334,00 mm
Diametro esterno D1	317,6 mm
Diametro esterno D2	100,0 mm
Diametro esterno D	293,00 mm
Diametro interno d	8,50 mm

Dati di costruzione STF 100 P 15.0 SSD



Art.-Nr.: 10.07.01.00400

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Vuoto max.	-500 mbar
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Portata nominale	900,000 m³/h
Connessione	Ø100mm
Famiglia di prodotti	VF

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.01.00400**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.07.01.00400**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 220x393 PAP STF-Picl-15	10.07.01.00362

