



Datos técnicos


Atributo	Valor
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Flujo nominal	900,000 m³/h
Conexión	Ø100mm
Forma	Carcasa Piclon
Equipamiento adicional	Abrazaderas para tubos flexibles SSD

STF 100 P 15.0 SSD

El filtro de vacío VF / STF / STF-D se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: cartucho de filtro

Accesorios disponibles: ángulo de fijación



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	829,00 mm
Longitud L2	384,00 mm
Longitud L	440,50 mm
Anchura B1	362,50 mm
Anchura B2	190,00 mm
Altura H	334,00 mm
Diámetro exterior D1	317,6 mm
Diámetro exterior D2	100,0 mm
Diámetro exterior D	293,00 mm
Diámetro interior d	8,50 mm

Datos de diseño STF 100 P 15.0 SSD

Art.-Nr.: 10.07.01.00400

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacío máx.	-500 mbar
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Flujo nominal	900,000 m³/h
Conexión	Ø100mm
Familia de productos	VF

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.01.00400

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.07.01.00400**

Typ	n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 220x393 PAP STF-Picl-15
	10.07.01.00362

