




STF 100 P 15.0 SSD

Vakum filtresi VF / STF / STF-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: yedek filtre kartuşu

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi



Tasarım verileri STF 100 P 15.0 SSD

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Nominal akış hızı	900.000 m³/h
Bağlantı	Ø100mm
Şekil	Piclon muhafaza
Ek ekipman	Hortum kelepçeleri SSD

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	829.00 mm
Uzunluk L2	384.00 mm
Uzunluk L	440.50 mm
Genişlik B1	362.50 mm
Genişlik B2	190.00 mm
Yükseklik H	334.00 mm
Dış çap D1	317.6 mm
Dış çap D2	100.0 mm
Dış çap D	293.00 mm
İç çap d	8.50 mm

Art.-Nr.: 10.07.01.00400

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Maks. vakum	-500 mbar
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Nominal akış hızı	900.000 m³/h
Bağlantı	Ø100mm
Ürün ailesi	VF

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00400**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00400**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 220x393 PAP STF-PicL-15
	10.07.01.00362

