

Art.-Nr.: 10.07.01.00401

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Portata nominale	1.440,000 m <sup>3</sup> /h
Connessione	Ø100mm
Forma	Alloggiamento in Piclon
Attrezzatura supplementare	Fascette per tubi flessibili SSD

STF 100 P 24.0 SSD

Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio

Accessori disponibili: lamiera di fissaggio



Dati di costruzione STF 100 P 24.0 SSD

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	1.080,00 mm
Lunghezza L2	500,00 mm
Lunghezza L	580,30 mm
Larghezza B1	406,00 mm
Larghezza B2	193,50 mm
Altezza H	382,00 mm
Diametro esterno D1	353,0 mm
Diametro esterno D2	100,0 mm
Diametro esterno D	321,00 mm
Diametro interno d	8,50 mm



Art.-Nr.: 10.07.01.00401



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Portata nominale	1.440,000 m³/h
Connessione	Ø100mm
Famiglia di prodotti	VF



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.07.01.00401](http://www.schmalz.com/10.07.01.00401)



## Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.07.01.00401

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 240x539 PAP STF-Picl-24	10.07.01.00083

