

Art.-Nr.: 10.07.01.00401



## Datos técnicos


Atributo	Valor
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Flujo nominal	1.440,000 m³/h
Conexión	Ø100mm
Forma	Carcasa Piclon
Equipamiento adicional	Abrazaderas para tubos flexibles SSD

STF 100 P 24.0 SSD

El filtro de vacío VF / STF / STF-D se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: cartucho de filtro

Accesorios disponibles: ángulo de fijación



## Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	1.080,00 mm
Longitud L2	500,00 mm
Longitud L	580,30 mm
Anchura B1	406,00 mm
Anchura B2	193,50 mm
Altura H	382,00 mm
Diámetro exterior D1	353,0 mm
Diámetro exterior D2	100,0 mm
Diámetro exterior D	321,00 mm
Diámetro interior d	8,50 mm

Datos de diseño STF 100 P 24.0 SSD



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00401](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00401)

Filtro de polvo

# STF 100 P 24.0 SSD



Art.-Nr.: 10.07.01.00401



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Flujo nominal	1.440,000 m³/h
Conexión	Ø100mm
Familia de productos	VF



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.07.01.00401](http://www.schmalz.com/10.07.01.00401)



## Datos de pedido de piezas de recambio 10.07.01.00401

Typ	n
Filtro (redondo)   FILT-EINS 3 240x539 PAP STF-Picl-24	10.07.01.00083



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00401](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00401)