




STF 100 P 24.0 SSD

Vakum filtresi VF / STF / STF-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: yedek filtre kartuşu

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi



Tasarım verileri STF 100 P 24.0 SSD

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Nominal akış hızı	1440.000 m³/h
Bağlantı	Ø100mm
Şekil	Piclon muhafaza
Ek ekipman	Hortum kelepçeleri SSD

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	1080.00 mm
Uzunluk L2	500.00 mm
Uzunluk L	580.30 mm
Genişlik B1	406.00 mm
Genişlik B2	193.50 mm
Yükseklik H	382.00 mm
Dış çap D1	353.0 mm
Dış çap D2	100.0 mm
Dış çap D	321.00 mm
İç çap d	8.50 mm

Toz filtresi

STF 100 P 24.0 SSD



Art.-Nr.: 10.07.01.00401



Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Nominal akış hızı	1440.000 m³/h
Bağlantı	Ø100mm
Ürün ailesi	VF



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00401



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00401

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 240x539 PAP STF-PicI-24
	10.07.01.00083



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00401