




STF 100 P 12.0 SSD

Teknik veriler

Attribute	Value
Uzunluk L	445,00 mm
Yükseklik H	335,00 mm
Dış çap D	264,00 mm



Tasarım verileri STF 100 P 12.0 SSD

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	829,00 mm
Uzunluk L2	384,00 mm
Uzunluk L	445,00 mm
Genişlik B1	369,00 mm
Genişlik B2	214,00 mm
Yükseklik H	335,00 mm
Dış çap D1	288,0 mm
Dış çap D2	100,0 mm
Dış çap D	264,00 mm
İç çap d	8,50 mm

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Maks. vakum	-500 mbar
Filtre gözenek boyutu	3,0 µm
Ağırlık	4,000 kg
Nominal akış hızı	720,000 m³/h
Bağlantı	Ø100mm



Toz filtresi

STF 100 P 12.0 SSD



Art.-Nr.: 10.07.01.00406



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00406



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.07.01.00406

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 194x401 PAP STF-PicL-12
	10.07.01.00361



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00406