


Art.-Nr.: 10.07.01.00406



STF 100 P 12.0 SSD

Datos técnicos

Atributo	Valor
Longitud L	445,00 mm
Altura H	335,00 mm
Diámetro exterior D	264,00 mm



Datos de diseño STF 100 P 12.0 SSD

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	829,00 mm
Longitud L2	384,00 mm
Longitud L	445,00 mm
Anchura B1	369,00 mm
Anchura B2	214,00 mm
Altura H	335,00 mm
Diámetro exterior D1	288,0 mm
Diámetro exterior D2	100,0 mm
Diámetro exterior D	264,00 mm
Diámetro interior d	8,50 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacío máx.	-500 mbar
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Peso	4,000 kg
Flujo nominal	720,000 m³/h
Conexión	Ø100mm



Filtro de polvo

STF 100 P 12.0 SSD



Art.-Nr.: 10.07.01.00406



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.01.00406



Datos de pedido piezas de desgaste 10.07.01.00406

Typ		Número de artículo
Filtro (redondo)	FILT-EINS 194x401 PAP STF-PicL-12	10.07.01.00361



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00406