




VAM 100 V250 U BAR

Le manomètre VAM est livré prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : vanne de limitation de pression

Données techniques

Attribut	Valeur
Forme de manomètres	Raccord en bas
Plage de mesure [bar]	-0,25 ... 0,00 bar
Diamètre extérieur D	100,00 mm
Raccord de vide	G1/2"-M
avec	Échelle BAR



Données de construction VAM 100 V250 U BAR

Données de construction

Attribut	Valeur
Largeur B	87,00 mm
Hauteur H1	142,00 mm
Hauteur H	112,00 mm
Diamètre extérieur D	100,00 mm
Filetage G1	G1/2"-M
Longueur du filetage LG1	25,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm

Art.-Nr.: 10.07.02.00001



Données techniques

Attribut	Valeur
Pression de service	-0,25...0 bar
Poids propre	526,0 g
Forme de manomètres	Raccord en bas
Plage de mesure [bar]	-0,25 ... 0,00 bar
Famille de produits	VAM

Veillez observer ce qui suit pour une utilisation correcte du produit : Ne pas utiliser d'air comprimé et ne pas combiner avec des éjecteurs avec fonction d'extraction. Pour les applications dans la plage de pression positive, veuillez utiliser les manomètres à vide VAM-D.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.02.00001



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.02.00001