




## Dati tecnici

Attributo	Valore
Manometri di forma	Attacco posteriore
Campo di misura [bar]	-0,25 ... 0,00 bar
Diametro esterno D	100,00 mm
Attacco del vuoto	G1/2"-AG
con	Scala BAR

VAM 100 V250 U BAR

Il manometro VAM viene fornito come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: valvola limitatrice di pressione



## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Larghezza B	87,00 mm
Altezza H1	142,00 mm
Altezza H	112,00 mm
Diametro esterno D	100,00 mm
Filettatura G1	G1/2"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	25,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm

Dati di costruzione VAM 100 V250 U BAR

Manometro per vuoto

## VAM 100 V250 U BAR



Art.-Nr.: 10.07.02.00001



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Pressione di esercizio	-0,25...0 bar
Peso	526,0 g
Manometri di forma	Attacco posteriore
Campo di misura [bar]	-0,25 ... 0,00 bar
Famiglia di prodotti	VAM

Per un uso corretto del prodotto, osservare quanto segue: Non applicare aria compressa e non può essere combinato con eiettori con funzione di soffiaggio. Per applicazioni nel campo di pressione positiva, utilizzare i manometri a vuoto VAM-D.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.07.02.00001](http://www.schmalz.com/10.07.02.00001)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.02.00001](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.02.00001)