

VAM 100 V250 U BAR

Art.-Nr.: 10.07.02.00001




VAM 100 V250 U BAR

El manómetro VAM se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: válvula limitadora de presión

Datos técnicos

Atributo	Valor
Manómetros de forma	Conexión inferior
Margen de medición [bar]	-0,25 ... 0,00 bar
Diámetro exterior D	100,00 mm
Conexión de vacío con	G1/2"-MA Escala BAR



Datos de diseño VAM 100 V250 U BAR

Datos de diseño

Atributo	Valor
Anchura B	87,00 mm
Altura H1	142,00 mm
Altura H	112,00 mm
Diámetro exterior D	100,00 mm
Rosca G1	G1/2"-MA
Longitud de rosca LG1	25,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm



Art.-Nr.: 10.07.02.00001

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Presión operativa	-0,25...0 bar
Peso	526,00 g
Manómetros de forma	Conexión inferior
Margen de medición [bar]	-0,25 ... 0,00 bar
Familia de productos	VAM

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente para un uso adecuado del producto: No aplicar aire comprimido y no se puede combinar con eyectores con función de soplado. Para aplicaciones en el rango de presión positiva, utilice los manómetros de vacío VAM-D.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.02.00001

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.02.00001