



VAM 63 V H BAR/PSI

El manómetro VAM se suministra como producto listo para su conexión.


Accesorios disponibles: válvula limitadora de presión

## Datos técnicos

Atributo	Valor
Manómetros de forma	Conexión trasera
Margen de medición [bar]	-1,00 ... 0,00 bar
Diámetro exterior D	63,00 mm
Conexión de vacío	G1/4"-MA
con	Escala BAR/PSI

## Datos de diseño

Atributo	Valor
Anchura B1	48,00 mm
Anchura B	35,00 mm
Diámetro exterior D	63,00 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	13,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm



Datos de diseño VAM 63 V H BAR/PSI

Art.-Nr.: 10.07.02.00003



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Presión operativa	-1...0 bar
Peso	130,00 g
Manómetros de forma	Conexión trasera
Margen de medición [bar]	-1,00 ... 0,00 bar
Familia de productos	VAM

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente para un uso adecuado del producto: No aplicar aire comprimido y no se puede combinar con eyectores con función de soplado. Para aplicaciones en el rango de presión positiva, utilice los manómetros de vacío VAM-D.



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.07.02.00003](http://www.schmalz.com/10.07.02.00003)



## Datos de pedido accesorios 10.07.02.00003

Typ		Número de artículo
Válvula limitadora de presión	DBV-M G1/4-AG MS	10.05.05.00057

