Vacuomètre

VAM 63 V U BAR/PSI

Art.-Nr.: 10.07.02.00004

VAM 63 V U BAR/PSI

Le manomètre VAM est livré prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : vanne de limitation de pression

Données techniques

Attribut	Valeur
Forme de manomètres	Raccord en bas
Plage de mesure [bar]	-1,00 ... 0,00 bar
Diamètre extérieur D	63,00 mm
Raccord de vide	G1/4"-M
avec	Échelle BAR/PSI



Données de construction VAM 63 V U BAR/PSI

Données de construction

Attribut	Valeur
Largeur B	26,00 mm
Hauteur H1	82,50 mm
Hauteur H	68,00 mm
Diamètre extérieur D	63,00 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	13,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Vacuomètre

VAM 63 V U BAR/PSI

Art.-Nr.: 10.07.02.00004

Données techniques

Attribut	Valeur
Pression de service	-1...0 bar
Poids propre	128,0 g
Forme de manomètres	Raccord en bas
Plage de mesure [bar]	-1,00 ... 0,00 bar
Famille de produits	VAM

Veuillez observer ce qui suit pour une utilisation correcte du produit : Ne pas utiliser d'air comprimé et ne pas combiner avec des éjecteurs avec fonction d'extraction. Pour les applications dans la plage de pression positive, veuillez utiliser les manomètres à vide VAM-D.

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.07.02.00004**

Données de commande des accessoires 10.07.02.00004

Typ		num
Vanne de limitation de pression	DBV-M G1/4-AG MS	10.05.05.00057

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr