




VAM 67 V H-SE BAR/PSI

Le manomètre VAM est livré prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : vanne de limitation de pression

Données techniques

Attribut	Valeur
Forme de manomètres	Pr. encastrement panneau
Plage de mesure [bar]	-1,00 ... 0,00 bar
Diamètre extérieur D	67,00 mm
Raccord de vide	G1/8"-M
avec	Échelle BAR/PSI



Données de construction VAM 67 V H-SE BAR/PSI

Données de construction

Attribut	Valeur
Largeur B1	59,00 mm
Largeur B	39,50 mm
Hauteur H	75,50 mm
Diamètre extérieur D	67,00 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm

Art.-Nr.: 10.07.02.00016



Données techniques

Attribut	Valeur
Pression de service	-1...0 bar
Poids propre	184,0 g
Forme de manomètres	Pr. encastrement panneau
Plage de mesure [bar]	-1,00 ... 0,00 bar
Famille de produits	VAM

Veillez observer ce qui suit pour une utilisation correcte du produit : Ne pas utiliser d'air comprimé et ne pas combiner avec des éjecteurs avec fonction d'extraction. Pour les applications dans la plage de pression positive, veuillez utiliser les manomètres à vide VAM-D.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.02.00016



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.02.00016