




VAM 67 V H-SE BAR/PSI

Il manometro VAM viene fornito come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: valvola limitatrice di pressione

Dati tecnici

Attributo	Valore
Manometri di forma	Per montaggio pannello
Campo di misura [bar]	-1,00 ... 0,00 bar
Diametro esterno D	67,00 mm
Attacco del vuoto	G1/8"-AG
con	Scala BAR/PSI



Dati di costruzione VAM 67 V H-SE BAR/PSI

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Larghezza B1	59,00 mm
Larghezza B	39,50 mm
Altezza H	75,50 mm
Diametro esterno D	67,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm

Art.-Nr.: 10.07.02.00016

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Pressione di esercizio	-1...0 bar
Peso	184,0 g
Manometri di forma	Per montaggio pannello
Campo di misura [bar]	-1,00 ... 0,00 bar
Famiglia di prodotti	VAM

Per un uso corretto del prodotto, osservare quanto segue: Non applicare aria compressa e non può essere combinato con eiettori con funzione di soffiaggio. Per applicazioni nel campo di pressione positiva, utilizzare i manometri a vuoto VAM-D.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.02.00016

