

Manometro per vuoto

VAM 40 V DR BAR



Art.-Nr.: 10.07.02.00035




Dati tecnici

Attributo	Valore
Manometri di forma	Con anello di tenuta
Campo di misura [bar]	-1,00 ... 0,00 bar
Diametro esterno D	40,00 mm
Attacco del vuoto	G1/8"-AG
con	Scala BAR

VAM 40 V DR BAR

Il manometro VAM viene fornito come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: valvola limitatrice di pressione



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Larghezza B1	40,00 mm
Larghezza B	30,00 mm
Diametro esterno D	40,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	8,5 mm
Misura della chiave SW1	12,0 mm

Dati di costruzione VAM 40 V DR BAR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.02.00035

1

Manometro per vuoto

VAM 40 V DR BAR



Art.-Nr.: 10.07.02.00035



Dati tecnici

Attributo	Valore
Pressione di esercizio	-1...0 bar
Peso	79,0 g
Manometri di forma	Con anello di tenuta
Campo di misura [bar]	-1,00 ... 0,00 bar
Famiglia di prodotti	VAM

Per un uso corretto del prodotto, osservare quanto segue: Non applicare aria compressa e non può essere combinato con eiettori con funzione di soffiaggio. Per applicazioni nel campo di pressione positiva, utilizzare i manometri a vuoto VAM-D.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.02.00035



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.02.00035