

Manometro per vuoto (elettronico)

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.07.02.00055




Dati tecnici

Attributo	Valore
Campo di misura [bar]	-1,0 ... 10,0 bar
Lunghezza L	30,00 mm
Larghezza B	30,00 mm
Attacco del vuoto	G1/8"-AG

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

Manometro elettronico VAM-D con indicazione digitale viene fornito come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: staffo di fissaggio, telaio di montaggio



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	30,00 mm
Larghezza B	30,00 mm
Altezza H1	37,00 mm
Altezza H	21,80 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	5,6 mm
Filettatura G2	M5-IG
Lunghezza della filettatura LG2	9,3 mm
Misura della chiave SW1	12,0 mm
Lunghezza della filettatura LG4	4,0 mm

Dati di costruzione VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.02.00055

1

Art.-Nr.: 10.07.02.00055



Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 40/65 (con tubo fles.)
Sicurezza di sovrappressione max.	3,0 bar
Peso	40,0 g
Visualizzazione del valore misurato	LED 3-digit 7-segmenti
Mezzo misurato	Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Ripetibilità	± 1% campo misurazione
Campo di misura [bar]	-1,0 ... 10,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Famiglia di prodotti	VAM-D



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.02.00055



Ordinare gli accessori dati 10.07.02.00055

Typ		codice articolo
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS	10.06.02.00425
Bordi di montaggio	EINB-RAx8.5x30 VS	10.06.02.00427

