




VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

Manómetro electrónico VAM-D con indicación digital se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: ángulo de fijación, marco de montaje



Datos de diseño VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen de medición [bar]	-1,0 ... 10,0 bar
Longitud L	30,00 mm
Anchura B	30,00 mm
Conexión de vacío	G1/8"-MA

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	30,00 mm
Anchura B	30,00 mm
Altura H1	37,00 mm
Altura H	21,80 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	5,6 mm
Rosca G2	M5-HE
Longitud de rosca LG2	9,3 mm
Tamaño de la llave SW1	12,0 mm
Longitud de rosca LG4	4,0 mm
Cuadrícula de orificios Y1	20,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	20,0 mm
Rosca G4	M3-HE



Art.-Nr.: 10.07.02.00055

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Modelo de protección IP	IP 40/65 (con tubo flex.)
Seguridad de sobrepresión máx.	3,0 bar
Peso	40,00 g
Visualización del valor medido	LED de 3 dígitos y 7 segmentos
Medio medido	Gases no agresivos, aire seco sin aceite
Exactitud de repetición	± 1% del margen de medición
Margen de medición [bar]	-1,0 ... 10,0 bar
Temperatura de uso	0 ... 50 °C
Familia de productos	VAM-D

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.02.00055

**Datos de pedido accesorios 10.07.02.00055**

Typ	Número de artículo
Ángulo de fijación	10.06.02.00425
Marco de montaje	10.06.02.00427

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.02.00055