



VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

Elektronik manometre VAM-D, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: montaj braketi, montaj çerçevesi

Teknik veriler

Attribute	Value
Ölçüm aralığı [bar]	-1,0 ... 10,0 bar
Uzunluk L	30.00 mm
Genişlik B	30.00 mm
Vakum bağlantısı	G1/8"-M

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	30.00 mm
Genişlik B	30.00 mm
Yükseklik H1	37.00 mm
Yükseklik H	21.80 mm
Dış G1	G1/8"-M
Dış uzunluğu LG1	5.6 mm
Dış G2	M5-F
Dış uzunluğu LG2	9.3 mm
Anahtar boyutu SW1	12.0 mm
Dış uzunluğu LG4	4.0 mm



Tasarım verileri VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.07.02.00055



Teknik veriler

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 40/65 (hortum ile)
Maks. aşırı basınç güvenliği	3.0 bar
Ağırlık	40.0 g
Ölçülen değer göstergesi	3 basamaklı 7 segmentli LED
Ölçülen ortam	Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava
Tekrarlanabilirlik	Tam ölçek değerinin $\pm$ %1'i
Ölçüm aralığı [bar]	-1,0 ... 10,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	VAM-D



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.02.00055



Veri aksesuarları sipariş edin 10.07.02.00055

Typ	Ürün numarası
Montaj braket	BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS 10.06.02.00425
Montaj çerçevesi	EINB-RAx8.5x30 VS 10.06.02.00427

