




## Données techniques

Attribut	Valeur
Plage de mesure [bar]	-1,0 ... 10,0 bar
Longueur L	30,00 mm
Largeur B	30,00 mm
Raccord de vide	G1/8"-M

## VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

Le manomètre électronique VAM-D avec affichage numérique est livré prête à être raccordé.

Accessoires disponibles : équerre de fixation, cadre de montage



## Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	30,00 mm
Largeur B	30,00 mm
Hauteur H1	37,00 mm
Hauteur H	21,80 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	5,6 mm
Filetage G2	M5-F
Longueur du filetage LG2	9,3 mm
Taille de la clé SW1	12,0 mm
Longueur du filetage LG4	4,0 mm

## Données de construction VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

Art.-Nr.: 10.07.02.00057



## Données techniques

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 40/65 (avec tuyau)
Sécurité max. en cas de surpression	3,0 bar
Poids propre	40,0 g
Affichage de la valeur mesurée	DEL 3 chiffres 7 seg.
Milieu mesuré	Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile
Précision de reproduction	± 1% de la plage de mesure
Plage de mesure [bar]	-1,0 ... 10,0 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Famille de produits	VAM-D



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.07.02.00057](http://www.schmalz.com/10.07.02.00057)



## Données de commande des accessoires 10.07.02.00057

Typ		num
Cadre d'installation	BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS	10.06.02.00425
Cadre	EINB-RAx8.5x30 VS	10.06.02.00427

