

Art.-Nr.: 10.07.02.00057




## Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen de medición [bar]	-1,0 ... 10,0 bar
Longitud L	30,00 mm
Anchura B	30,00 mm
Conexión de vacío	G1/8"-MA

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

Manómetro electrónico VAM-D con indicación digital se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: ángulo de fijación, marco de montaje



## Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	30,00 mm
Anchura B	30,00 mm
Altura H1	37,00 mm
Altura H	21,80 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	5,6 mm
Rosca G2	M5-HE
Longitud de rosca LG2	9,3 mm
Tamaño de la llave SW1	12,0 mm
Longitud de rosca LG4	4,0 mm

Datos de diseño VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

Art.-Nr.: 10.07.02.00057



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Modelo de protección IP	IP 40/65 (con tubo flex.)
Seguridad de sobrepresión máx.	3,0 bar
Peso	40,0 g
Visualización del valor medido	LED de 3 dígitos y 7 segmentos
Medio medido	Gases no agresivos, aire seco sin aceite
Exactitud de repetición	± 1% del margen de medición
Margen de medición [bar]	-1,0 ... 10,0 bar
Temperatura de uso	0 ... 50 °C
Familia de productos	VAM-D



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.07.02.00057](http://www.schmalz.com/10.07.02.00057)



## Pedir accesorios de datos 10.07.02.00057

Typ		n
Ángulo de fijación	BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS	10.06.02.00425
Marco de montaje	EINB-RAx8.5x30 VS	10.06.02.00427



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.02.00057](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.02.00057)