


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Rivoluzione max.	250,0 1/min
Altezza H	68,00 mm
Diametro esterno D	38,00 mm
Filettatura G1	M16x2-AG
Filettatura G2	R1/4"-IG
Tipo Raccordi_2	R

DEF R 250

Il raccordo girevole DEF / VACU-ZUF vengono forniti come prodotto finito per connessione.

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Altezza H	68,00 mm
Diametro esterno D	38,00 mm
Diametro nominale dn	8,00 mm
Filettatura G1	M16x2-AG
Lunghezza della filettatura LG1	14,5 mm
Filettatura G2	R1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	14,5 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm

Dati di costruzione DEF R 250

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Rivoluzione max.	250,0 1/min
Peso	300,0 g



Raccordo girevole

## DEF R 250



Art.-Nr.: 10.07.03.00001



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.07.03.00001](http://www.schmalz.com/10.07.03.00001)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.03.00001](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.03.00001)