

Raccord tournant DEF L 3500



Art.-Nr.: 10.07.03.00003




DEF L 3500

Le module de rotation DEF / VACU-ZUF est livré prête à être raccordé.

Données techniques

Attribut	Valeur
Révolution max.	3.500,0 1/min
Hauteur H	69,50 mm
Diamètre extérieur D	41,20 mm
Filetage G1	G1/4"-L-M
Filetage G2	R1/4"-F
Forme	L



Données de construction DEF L 3500

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	69,50 mm
Diamètre extérieur D	41,20 mm
Diamètre nominal dn	6,40 mm
Filetage G1	G1/4"-L-M
Longueur du filetage LG1	11,5 mm
Filetage G2	R1/4"-F
Longueur du filetage LG2	20,6 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm



Données techniques

Attribut	Valeur
Révolution max.	3.500,0 1/min
Poids propre	400,00 g



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.03.00003

Raccord tournant
DEF L 3500



Art.-Nr.: 10.07.03.00003



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.03.00003



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.03.00003