

Raccordo girevole
DEF L 3500



Art.-Nr.: 10.07.03.00003




DEF L 3500

Il raccordo girevole DEF / VACU-ZUF vengono forniti come prodotto finito per connessione.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Rivoluzione max.	3.500,0 1/min
Altezza H	69,50 mm
Diametro esterno D	41,20 mm
Filettatura G1	G1/4"-L-AG
Filettatura G2	R1/4"-IG
Tipo Raccordi_2	L

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Altezza H	69,50 mm
Diametro esterno D	41,20 mm
Diametro nominale dn	6,40 mm
Filettatura G1	G1/4"-L-AG
Lunghezza della filettatura LG1	11,5 mm
Filettatura G2	R1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	20,6 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm

Dati di costruzione DEF L 3500



Dati tecnici

Attributo	Valore
Rivoluzione max.	3.500,0 1/min
Peso	400,0 g



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.03.00003

Raccordo girevole
DEF L 3500



Art.-Nr.: 10.07.03.00003



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.03.00003



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.03.00003