


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Rivoluzione max.	21,0 1/min
Lunghezza L	30,00 mm
Altezza H	26,00 mm
Filettatura G1	G3/8"-AG
Tipo Raccordi_2	W

DEF W 21

Il raccordo girevole DEF / VACU-ZUF vengono forniti come prodotto finito per connessione.

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	43,00 mm
Lunghezza L	30,00 mm
Altezza H1	37,00 mm
Altezza H	26,00 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
Diametro interno d	8,00 mm
Filettatura G1	G3/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	18,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Misura della chiave SW3	19,0 mm

Dati di costruzione DEF W 21

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Rivoluzione max.	21,0 1/min
Peso	100,0 g



Raccordo girevole

DEF W 21



Art.-Nr.: 10.07.03.00006



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.03.00006



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.03.00006