

Art.-Nr.: 10.07.04.00002



DI-SCHN 8 MOS EPDM-20

Il spago di tenuta DI-SCHN viene fornito con la lunghezza desiderata. Unità di calcolo 1 m.


Dati tecnici

Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	20,0 Shore A
Materiale della guarnizione	EPDM
Tipo di materiale	Gommapiuma
Diametro esterno D	8,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Diametro esterno D	8,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 E3



Dati di costruzione DI-SCHN 8 MOS EPDM-20

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Raggio min. di piegatura	10,0 mm
Famiglia di prodotti	DI-SCHN



Spago di tenuta

DI-SCHN 8 MOS EPDM-20



Art.-Nr.: 10.07.04.00002



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.04.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00002