


Profilo di tenuta (metro)

## DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20



Art.-Nr.: 10.07.04.00007



### Dati tecnici

Durezza del materiale [Shore A]	20,0 Shore A
Materiale della guarnizione	EPDM
Tipo di materiale	Gomma spugna
Larghezza B	25,00 mm
Altezza H	20,00 mm


DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20

Il profilo di tenuta DI-PROF viene fornito con la lunghezza desiderata. Unità di calcolo 1 m.

### Dati di costruzione

Larghezza B	25,00 mm
Altezza H	20,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 E3



Dati di costruzione DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00007](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00007)

1

Profilo di tenuta (metro)

## DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20



Art.-Nr.: 10.07.04.00007



### Dati tecnici

Durezza del materiale [Shore A]	20,0 Shore A
Peso	150,00 g
Materiale della guarnizione	EPDM
Larghezza della scanalatura raccomandata x profondità della scanalatura [mm]	26x10
Famiglia di prodotti	DI-PROF



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00007](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00007)