


Art.-Nr.: 10.07.04.00007



Données techniques

Dureté de la matière [Shore A]	20,0 Shore A
Matière d'étanchéité	EPDM
Type de matière	Mousse cellulaire
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H	20,00 mm


DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20

Le profil d'étanchéité DI-PROF est livré en longueur souhaitée. Unité de commande 1 m.

Données de construction

Largeur B	25,00 mm
Hauteur H	20,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 E3



Données de construction DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20



Profil d'étanchéité (mètre)

DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20



Art.-Nr.: 10.07.04.00007



Données techniques

Dureté de la matière [Shore A]	20,0 Shore A
Poids propre	150,00 g
Matière d'étanchéité	EPDM
Largeur de la fente recommandée x profondeur de la fente [mm]	26x10
Famille de produits	DI-PROF



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00007

2