


Sızdırmazlık profili (metre)

DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20



Art.-Nr.: 10.07.04.00007



DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20

Sızdırmazlık profili DI-PROF istenilen uzunlukta teslim edilir. Muhasebe birimi 1 m.

Teknik veriler


Malzeme sertliği [Shore A]	20,0 Shore A
Sızdırmazlık malzemesi	EPDM
Malzeme türü	Sünger kauçuk
Genişlik B	25,00 mm
Yükseklik H	20,00 mm

Tasarım verileri DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20

Tasarım verileri

Genişlik B	25,00 mm
Yükseklik H	20,00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 E3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00007

1

Sızdırmazlık profili (metre)

DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20



Art.-Nr.: 10.07.04.00007



Teknik veriler

Malzeme sertliđi [Shore A]	20,0 Shore A
Ađırlık	150,00 g
Sızdırmazlık malzemesi	EPDM
Önerilen yuva geniřliđi x yuva derinliđi [mm]	26x10
Ürün ailesi	DI-PROF



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00007