


Art.-Nr.: 10.07.04.00010



Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	20.0 Shore A
Sızdırmazlık malzemesi	EPDM
Malzeme türü	Sünger kauçuk
Genişlik B	10.00 mm
Yükseklik H	20.00 mm
Form	yarım yuvarlak


DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR

Sızdırmazlık profili DI-PROF istenilen uzunlukta teslim edilir. Muhasebe birimi 1 m.

Tasarım verileri

Attribute	Value
Genişlik B	10.00 mm
Yükseklik H	20.00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 E3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Tasarım verileri DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR



Sızdırmazlık profili (metre)

DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR



Art.-Nr.: 10.07.04.00010



Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	20.0 Shore A
Ağırlık	89.0 g
Sızdırmazlık malzemesi	EPDM
Önerilen yuva genişliği x yuva derinliği [mm]	11x10
Ürün ailesi	DI-PROF



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.04.00010



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00010