

Art.-Nr.: 10.07.04.00012




Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	20.0 Shore A
Sızdırmazlık malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme türü	Sünger kauçuk
Genişlik B	8.00 mm
Yükseklik H	14.00 mm
Form	sızdırmazlık dudağı ile

DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL

Sızdırmazlık profili DI-PROF istenilen uzunlukta teslim edilir. Muhasebe birimi 1 m.



Tasarım verileri

Attribute	Value
Genişlik B	8.00 mm
Yükseklik H1	7.00 mm
Yükseklik H	14.00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 E3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL



Sızdırmazlık profili (metre)

DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL



Art.-Nr.: 10.07.04.00012



Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	20.0 Shore A
Ağırlık	54.0 g
Sızdırmazlık malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Önerilen yuva genişliği x yuva derinliği [mm]	9x6.5
Ürün ailesi	DI-PROF



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.04.00012



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00012