

Art.-Nr.: 10.07.04.00015




DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL

Sızdırmazlık profili DI-PROF istenilen uzunlukta teslim edilir. Muhasebe birimi 1 m.

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	20.0 Shore A
Sızdırmazlık malzemesi	Kloropren CR
Malzeme türü	Sünger kauçuk
Genişlik B	11.00 mm
Yükseklik H	23.00 mm
Form	sızdırmazlık dudağı ile



Tasarım verileri DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL

Tasarım verileri

Attribute	Value
Genişlik B1	14.00 mm
Genişlik B	11.00 mm
Yükseklik H1	12.00 mm
Yükseklik H	23.00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 E3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Sızdırmazlık profili (metre)

DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL



Art.-Nr.: 10.07.04.00015



Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	20.0 Shore A
Ağırlık	89.0 g
Sızdırmazlık malzemesi	Kloropren CR
Önerilen yuva genişliği x yuva derinliği [mm]	12x11.5
Ürün ailesi	DI-PROF



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.04.00015



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00015