

Art.-Nr.: 10.07.04.00015




DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL

El perfil hermetizante DI-PROF se suministra en la longitud deseada. Unidad de cálculo 1 m.

Datos técnicos

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	20,0 Shore A
Material de junta	Chloroprene CR
Tipo de material	Espuma de caucho
Anchura B	11,00 mm
Altura H	23,00 mm
Formulario	con labio sellador



Datos de diseño DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL

Datos de diseño

Atributo	Valor
Anchura B1	14,00 mm
Anchura B	11,00 mm
Altura H1	12,00 mm
Altura H	23,00 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 E3



Perfil hermetizante (metro)

DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL



Art.-Nr.: 10.07.04.00015



Datos técnicos

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	20,0 Shore A
Peso	89,0 g
Material de junta	Chloroprene CR
Anchura de ranura recomendada x profundidad de ranura [mm]	12x11.5
Familia de productos	DI-PROF



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.04.00015



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00015