


DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

Art.-Nr.: 10.07.04.00040



DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

Sızdırmazlık profili DI-PROF istenilen uzunlukta teslim edilir. Muhasebe birimi 1 m.



Tasarım verileri DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

Teknik veriler

Malzeme sertliği [Shore A]	20,0 Shore A
Sızdırmazlık malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Genişlik B	20,00 mm
Yükseklik H	15,00 mm

Tasarım verileri

Genişlik B1	22,00 mm
Genişlik B2	2,00 mm
Genişlik B	20,00 mm
Yükseklik H1	33,00 mm
Yükseklik H2	6,00 mm
Yükseklik H	15,00 mm
Genişlik B3	16,00 mm
Yükseklik H3	6,00 mm
Yükseklik H4	12,00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 E3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

**Teknik veriler**

Malzeme sertliği [Shore A]	20,0 Shore A
Ağırlık	411,50 g
Sızdırmazlık malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Ürün ailesi	DI-PROF

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00040