

Art.-Nr.: 10.07.04.00040




Datos técnicos

Dureza del material [Shore A]	20,0 Shore A
Material de junta	Caucho natural NK
Anchura B	20,00 mm
Altura H	15,00 mm

DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

El perfil hermetizante DI-PROF se suministra en la longitud deseada. Unidad de cálculo 1 m.



Datos de diseño

Anchura B1	22,00 mm
Anchura B2	2,00 mm
Anchura B	20,00 mm
Altura H1	33,00 mm
Altura H2	6,00 mm
Altura H	15,00 mm
Anchura B3	16,00 mm
Altura H3	6,00 mm
Altura H4	12,00 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 E3

Datos de diseño DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55



Datos técnicos

Dureza del material [Shore A]	20,0 Shore A
Peso	411,50 g
Material de junta	Caucho natural NK
Familia de productos	DI-PROF



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.04.00040